

HDC MBUS8 M AWG22**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	
Nr.Cat.	2565960000
Tipo	HDC MBUS8 M AWG22
GTIN (EAN)	4050118575811
CPZ	100 Pezzo

HDC MBUS8 M AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	0,001 g
------------	---------

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 90 °C
------------------------------	------------------

Dati generali

Cicli di inserimento	≥ 100	Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	4 mm
Materiale	Lega di rame	Materiale dei contatti	Lega di rame
Serie	ModuPlug	Sezione di collegamento cavo, max.	0,34 mm ²
Superficie	oro	Tipo	Maschio
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

HDC MBUS8 M AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

