

FF-FIMT 6X 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Le ventole per filtro uniscono un sicuro e vantaggioso raffreddamento dell'armadio, grazie al basso consumo energetico e a un flusso d'aria massimo. Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Tappetino del filtro, IP54, bianco
Nr.Cat.	2567310000
Tipo	FF-FIMT 6X 54
GTIN (EAN)	4050118576955
CPZ	5 Pezzo

FF-FIMT 6X 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	284 mm	Altezza (pollici)	11,181 inch
Larghezza	284 mm	Larghezza (pollici)	11,181 inch
Peso netto	15,8 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...55 °C

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-40...55 °C	Classe del filtro	G 4
Colori	bianco	Con filtro	Sì
Grado di protezione (UL)	Type 12	Tipo di montaggio	innestabile

Classificazioni

ETIM 6.0	EC0025 13	ETIM 7.0	EC0025 13
ETIM 8.0	EC0025 13	ECLASS 9.1	27-18-07-06
ECLASS 10.0	27-18-07-06	ECLASS 11.0	27-18-07-06
ECLASS 12.0	27-18-07-06		

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Documentazione utente	Operating instructions
Cataloghi	Catalogues in PDF-format