



ES EPG 60/HPG AEH 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 1,5 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto pinza crimpatrice
Nr.Cat.	2577850000
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 70
GTIN (EAN)	4050118590692
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

ES EPG 60/HPG AEH 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	22 mm
Posizione verticale	42 mm
Larghezza	42 mm
Peso netto	25 g

Profondità (pollici)	0,866 inch
Altezza (pollici)	1,654 inch
Larghezza (pollici)	1,654 inch

Dati utensile di crimpatura

Sezione capicorda	nominale	70 mm ²
-------------------	----------	--------------------

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastica
------------------	---

Inserti a crimpare

Larghezza di crimpatura	22 mm	Larghezza di crimpatura in mm	22
Sezione trasversale a crimpare in rame	70		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--