

IE-USB-3.0-A-A-5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Cavi IE confezionati

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 5 m
Nr.Cat.	2581730050
Tipo	IE-USB-3.0-A-A-5M
GTIN (EAN)	4050118630558
CPZ	1 Pezzo

IE-USB-3.0-A-A-5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	5 m	Lunghezza (pollici)	196,85 inch
Peso netto	220 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-15 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-15 °C
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C		

Dati tecnici del cavo

Colore della guaina	blu
---------------------	-----

Dati tecnici generali

Superficie dei contatti	Oro su nichel
-------------------------	---------------

Connettore maschio dx

Connettore a destra	USB A 3.0	Superficie dei contatti	Oro su nichel
---------------------	-----------	-------------------------	---------------

Connettore maschio sx

Connettore a sinistra	USB A 3.0	Superficie dei contatti connettore sx	Oro su nichel
-----------------------	-----------	---------------------------------------	---------------

Spina di collegamento

Spina di collegamento a sinistra	USB A 3.0, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate	Spina di collegamento a destra	USB A 3.0, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
----------------------------------	--	--------------------------------	--

Struttura del cavo

Colore della guaina	blu	Diametro guaina, max.	5,65 mm
Diametro guaina, min.	5,35 mm	Materiale rivestimento	PVC
Sezione	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--