

CABTITE CR 24/10 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Insieme alla vasta gamma di diversi ganci con collegamento schermato (KLBÜ), le guide di collegamento schermato permettono una pratica, semplice e veloce schermatura dei cavi.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di collegamento schermato, Cabtite (sistema di inserimento cavi), acciaio, zincato@, argento, Posizione verticale: 35.23 mm, Larghezza: 140 mm, Profondità: 16 mm
Nr.Cat.	2583890000
Tipo	CABTITE CR 24/10 EMV
GTIN (EAN)	4050118647068
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 18.59.36 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

CABTITE CR 24/10 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0,63 inch
Posizione verticale	35,23 mm	Altezza (pollici)	1,387 inch
Larghezza	140 mm	Larghezza (pollici)	5,512 inch
Diametro	5,3 mm	Altezza di fissaggio	5,91 mm
Larghezza di fissaggio	5,3 mm	Peso netto	46,96 g

Informazioni generali

Alogeni	No	Materiale	acciaio, zincato@
Silicone	No		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format