

**CABTITE CR 4/1 EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Insieme alla vasta gamma di diversi ganci con collegamento schermato (KLBÜ), le guide di collegamento schermato permettono una pratica, semplice e veloce schermatura dei cavi.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di collegamento schermato, Cabtite (sistema di inserimento cavi), acciaio, zincato@, argento, Posizione verticale: 35.23 mm, Larghezza: 68 mm, Profondità: 16 mm
Nr.Cat.	<a href="#">2583950000</a>
Tipo	CABTITE CR 4/1 EMV
GTIN (EAN)	4050118647037
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 19.00.00 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**CABTITE CR 4/1 EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0,63 inch
Posizione verticale	35,23 mm	Altezza (pollici)	1,387 inch
Larghezza	68 mm	Larghezza (pollici)	2,677 inch
Diametro	5,3 mm	Altezza di fissaggio	5,91 mm
Larghezza di fissaggio	5,3 mm	Peso netto	80 g

**Informazioni generali**

Alogeni	No	Materiale	acciaio, zincato@
Silicone	No		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>