

**CABTITE LNS M20 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Per i fori passanti metrici da M20 a M63, il sistema di inserimento cavi Cabtite offre pressacavi separabili per cavi con o senza connettore. In caso di manutenzione o modifiche al sistema, cavi preconfezionati con diametro da 2 a 35 mm possono essere inseriti rapidamente e in sicurezza in pannelli o custodie. Una sigillatura affidabile di grado IP66 conforme alla norma DIN EN 60529 e un inserimento completamente sicuro (fermacavo basato sulla norma DIN EN 62444) sono assicurati posizionando delle guarnizioni fessurate con un taglio a onda attorno al cavo prima dell'inserimento in una delle due metà del pressacavo. Il sistema separabile assicura un'installazione facile e rapida. Dopo l'inserimento della guarnizione, le due metà del pressacavo vengono semplicemente incastrate insieme. Un controdado, anch'esso separabile, posto sul lato interno del pannello assicura una presa affidabile e sicura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Controdado separabile, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 28 mm, Larghezza: 28 mm, Profondità: 7 mm, -40 °C...120 °C
Nr.Cat.	<a href="#">2584110000</a>
Tipo	CABTITE LNS M20 BK
GTIN (EAN)	4050118616408
CPZ	10 Pezzo

**CABTITE LNS M20 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	7 mm	Profondità (pollici)	0,276 inch
Posizione verticale	28 mm	Altezza (pollici)	1,102 inch
Larghezza	28 mm	Larghezza (pollici)	1,102 inch
Diametro	29 mm	Peso netto	2,8 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-40 °C... 120 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	120 °C		

**Informazioni generali**

Alogeni	No	Apertura della chiave 1	28 mm
Apertura della chiave 2	29 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Filettatura (esterna)	M 20	Materiale	poliammide, rinforzato in fibra di vetro
Passo del filetto	1,5 mm	Silicone	No

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-07

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Installation Instructions</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CABTITE LNS M20 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno quotato**

