

CBC 8/100 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I tubi a spirale e a nastro sono particolarmente adatti per la costruzione di sistemi di instradamento dei cavi salvaspazio negli interruttori e quadri elettrici. Sono utilizzati per guidare, proteggere e raggruppare cavi e fili, ad esempio nella transizione tra l'interno della custodia e la porta.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Tubo flessibile proteggi cavi
Nr.Cat.	2588490000
Tipo	CBC 8/ 100 BK
GTIN (EAN)	4050 118602579
CPZ	100 m

CBC 8/100 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	100.000 mm	Lunghezza (pollici)	3.937 inch
Diametro	8 mm	Peso netto	31,03 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-20...90 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio , max.	90 °C		

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-20...90 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	Nero, RAL 7021	Diametro	8 mm
Diametro fascio, max.	8 mm	Diametro nominale	8 mm
Materiale	polipropilene	Sezione utilizzabile	50 mm ²

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ECLASS 9.1	27-43-03-02
ECLASS 10.0	27-43-03-02	ECLASS 11.0	27-43-03-02
ECLASS 12.0	27-43-03-02		

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--