

**CBC-SP 12-100/25 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

I tubi a spirale e a nastro sono particolarmente adatti per la costruzione di sistemi di instradamento dei cavi salvaspazio negli interruttori e quadri elettrici. Sono utilizzati per guidare, proteggere e raggruppare cavi e fili, ad esempio nella transizione tra l'interno della custodia e la porta.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Bobina per tubo flessibile proteggi cavi
Nr.Cat.	<a href="#">2588520000</a>
Tipo	CBC-SP 12-100/25 BK
GTIN (EAN)	4050118602548
CPZ	25 m

**CBC-SP 12-100/25 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Lunghezza	100.000 mm	Lunghezza (pollici)	3.937 inch
Diametro	10 mm	Peso netto	28 g

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-15...60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-15 °C
Temperatura d'esercizio , max.	60 °C		

**Dati generali**

Campo delle temperature di impiego	-15...60 °C	Colori	Nero, RAL 7021
Diametro	10 mm	Diametro fascio, max.	100 mm
Diametro fascio, min.	12 mm	Diametro nominale	7,6 mm
Materiale	Polietilene	Sezione utilizzabile	7.853 mm <sup>2</sup>

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ECLASS 9.1	27-43-03-03
ECLASS 10.0	27-43-03-03	ECLASS 11.0	27-43-03-03
ECLASS 12.0	27-43-03-03		

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--