

CBC-SP 2-12/50 V2 WT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

I tubi a spirale e a nastro sono particolarmente adatti per la costruzione di sistemi di instradamento dei cavi salvaspazio negli interruttori e quadri elettrici. Sono utilizzati per guidare, proteggere e raggruppare cavi e fili, ad esempio nella transizione tra l'interno della custodia e la porta.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Bobina per tubo flessibile proteggi cavi
Nr.Cat.	2588690000
Tipo	CBC-SP 2-12/50 V2 WT
GTIN (EAN)	4050118600353
CPZ	50 m

CBC-SP 2-12/50 V2 WT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	400.000 mm	Lunghezza (pollici)	15.748 inch
Diametro	3 mm	Peso netto	5,76 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-15...60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-15 °C
Temperatura d'esercizio , max.	60 °C		

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-15...60 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Colori	bianco	Diametro	3 mm
Diametro fascio, max.	12 mm	Diametro fascio, min.	2 mm
Diametro nominale	1,5 mm	Materiale	Polietilene
Sezione utilizzabile	113 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ECLASS 9.1	27-43-03-03
ECLASS 10.0	27-43-03-03	ECLASS 11.0	27-43-03-03
ECLASS 12.0	27-43-03-03		

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--