


CBC-FB 50-75/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

I tubi a spirale e a nastro sono particolarmente adatti per la costruzione di sistemi di instradamento dei cavi salvaspazio negli interruttori e quadri elettrici. Sono utilizzati per guidare, proteggere e raggruppare cavi e fili, ad esempio nella transizione tra l'interno della custodia e la porta.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Tessuto del tubo flessibile proteggi cavi
Nr.Cat.	2588860000
Tipo	CBC-FB 50-75/50
GTIN (EAN)	4050118600360
CPZ	50 m

CBC-FB 50-75/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	50.000 mm	Lunghezza (pollici)	1.968,5 inch
Diametro	75 mm	Peso netto	32 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-50...150 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.	150 °C		

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-50...150 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	grigio argento	Diametro	75 mm
Diametro fascio, max.	75 mm	Diametro fascio, min.	50 mm
Diametro nominale	50 mm	Materiale	PET polietilene tereftalato
Sezione utilizzabile	4.417 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ECLASS 9.1	27-43-03-02
ECLASS 10.0	27-43-03-02	ECLASS 11.0	27-43-03-02
ECLASS 12.0	27-43-03-02		

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--