

**CD-BO 80X120 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Versione   | Canalina portacavi, 80 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm |
| Nr.Cat.    | <a href="#">2588920000</a>                                      |
| Tipo       | CD-BO 80X120 8/12 GY  |
| GTIN (EAN) | 4050118602890   |
| CPZ        | 16 m  |

**CD-BO 80X120 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |          |                     |            |
|---------------------|----------|---------------------|------------|
| Posizione verticale | 80 mm    | Altezza (pollici)   | 3,15 inch  |
| Larghezza           | 120 mm   | Larghezza (pollici) | 4,724 inch |
| Lunghezza           | 2.000 mm | Lunghezza (pollici) | 78,74 inch |
| Peso netto          | 1.219 g  |                     |            |

**Temperature**

|                                    |            |                                |       |
|------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|
| Campo delle temperature di impiego | -5...60 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -5 °C |
| Temperatura d'esercizio , max.     | 60 °C      |                                |       |

**Dati generali**

|                                       |                                      |  |                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| Alogeni                               | Sì                                   | Campo delle temperature di impiego     | -5...60 °C                       |
| Canalina di cablaggio flessibile      | No                                   | Classe d'infiammabilità UL 94          | V-0                              |
| Colori                                | grigio                               | Coperchio                              | Sì                               |
| Distanza intaglio                     | 12 mm                                | Dotazione                              | Canalina portacavi,<br>Coperchio |
| Floor rails                           | 2                                    | Larghezza intaglio                     | 8 mm                             |
| Materiale                             | PVC / senza piombo                   | Norme                                  | Secondo DIN EN 50085             |
| Resistente alle correnti superficiali | Sì                                   | Sezione utilizzabile                   | 10.770 mm <sup>2</sup>           |
| Tipo di montaggio                     | se avvitato, incollato,<br>rivettato | Versione del quadro elettrico laterale | fessurato                        |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |             |             |

**Omologazioni**

Omologazioni



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR)   | E500004     |

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**CD-BO 80X120 8/12 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

