


CBC-FB 5-10/200**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

I tubi a spirale e a nastro sono particolarmente adatti per la costruzione di sistemi di instradamento dei cavi salvaspazio negli interruttori e quadri elettrici. Sono utilizzati per guidare, proteggere e raggruppare cavi e fili, ad esempio nella transizione tra l'interno della custodia e la porta.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Tessuto del tubo flessibile proteggi cavi
Nr.Cat.	2588950000
Tipo	CBC-FB 5-10/200
GTIN (EAN)	4050118602487
CPZ	200 m

CBC-FB 5-10/200**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	100.000 mm	Lunghezza (pollici)	3.937 inch
Diametro	10 mm	Peso netto	5,42 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-50...150 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.	150 °C		

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-50...150 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	grigio argento	Diametro	10 mm
Diametro fascio, max.	10 mm	Diametro fascio, min.	5 mm
Diametro nominale	5 mm	Materiale	PET polietilene tereftalato
Sezione utilizzabile	78 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ECLASS 9.1	27-43-03-02
ECLASS 10.0	27-43-03-02	ECLASS 11.0	27-43-03-02
ECLASS 12.0	27-43-03-02		

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--