

**CD-LID 37.5 DKG Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Copertura per canalina portacavi, 37.5 mm
Nr.Cat.	<a href="#">2589070000</a>
Tipo	CD-LID 37.5 DKG Y
GTIN (EAN)	4050118602524
CPZ	2 m

**CD-LID 37.5 DKG Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Larghezza	37,5 mm	Larghezza (pollici)	1,476 inch
Lunghezza	2.000 mm	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Peso netto	60 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-25...120 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C
Temperatura d'esercizio , max.	120 °C		

**Dati generali**

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-25...120 °C
Canalina di cablaggio flessibile	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	grigio scuro	Coperchio	Sì
Materiale	PPE	Resistente alle correnti superficiali	Sì
Tipo di montaggio	innestabile		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ECLASS 9.1	27-40-07-76
ECLASS 10.0	27-40-07-76	ECLASS 11.0	27-40-07-76
ECLASS 12.0	27-40-07-76		

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--