

**CBC 25/20 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

I tubi a spirale e a nastro sono particolarmente adatti per la costruzione di sistemi di instradamento dei cavi salvaspazio negli interruttori e quadri elettrici. Sono utilizzati per guidare, proteggere e raggruppare cavi e fili, ad esempio nella transizione tra l'interno della custodia e la porta.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Tubo flessibile proteggi cavi
Nr.Cat.	<a href="#">2589430000</a>
Tipo	CBC 25/20 BK
GTIN (EAN)	4050118603606
CPZ	20 m

**CBC 25/20 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Lunghezza	20.000 mm	Lunghezza (pollici)	787,4 inch
Diametro	25 mm	Peso netto	95,2 g

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-20...90 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio , max.	90 °C		

**Dati generali**

Campo delle temperature di impiego	-20...90 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	Nero, RAL 7021	Diametro	25 mm
Diametro fascio, max.	25 mm	Diametro nominale	25 mm
Materiale	polipropilene	Sezione utilizzabile	490 mm <sup>2</sup>

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ECLASS 9.1	27-43-03-02
ECLASS 10.0	27-43-03-02	ECLASS 11.0	27-43-03-02
ECLASS 12.0	27-43-03-02		

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--