

**CD-HF 50X37.5 5/7.5 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Canalina portacavi esente da alogeni, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Nr.Cat.	<a href="#">2589730000</a>
Tipo	CD-HF 50X37.5 5/7.5 LTGY
GTIN (EAN)	4050118603330
CPZ	32 m

**CD-HF 50X37.5 5/7.5 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	50 mm	Altezza (pollici)	1,969 inch
Larghezza	37,5 mm	Larghezza (pollici)	1,476 inch
Lunghezza	2.000 mm	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Peso netto	316 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-25...105 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C
Temperatura d'esercizio , max.	105 °C		

**Dati generali**

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-25...105 °C
Canalina di cablaggio flessibile	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	Grigio chiaro	Coperchio	Sì
Distanza intaglio	7,5 mm	Dotazione	Canalina portacavi, Coperchio
Larghezza intaglio	5 mm	Materiale	PC-ABS
Norme	Secondo DIN EN 50085	Resistente alle correnti superficiali	Sì
Sezione utilizzabile	1.560 mm <sup>2</sup>	Tipo di montaggio	se avvitato, incollato, rivettato
Versione del quadro elettrico laterale	fessurato		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ECLASS 9.1	27-40-07-03
ECLASS 10.0	27-40-07-03	ECLASS 11.0	27-40-07-03
ECLASS 12.0	27-40-07-03		

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E500004

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**CD-HF 50X37.5 5/7.5 LTGY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

