

**CD-HF 75X100 5/7.5 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Versione   | Canalina portacavi esente da alogeni, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Nr.Cat.    | <a href="#">2589880000</a>   |
| Tipo       | CD-HF 75X100 5/7.5 LTGY  |
| GTIN (EAN) | 4050118603378  |
| CPZ        | 16 m   |

**CD-HF 75X100 5/7.5 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |          |                     |            |
|---------------------|----------|---------------------|------------|
| Posizione verticale | 75 mm    | Altezza (pollici)   | 2,953 inch |
| Larghezza           | 100 mm   | Larghezza (pollici) | 3,937 inch |
| Lunghezza           | 2.000 mm | Lunghezza (pollici) | 78,74 inch |
| Peso netto          | 819 g    |                     |            |

**Temperature**

|                                    |              |                                |        |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Campo delle temperature di impiego | -25...105 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -25 °C |
| Temperatura d'esercizio , max.     | 105 °C       |                                |        |

**Dati generali**

|  |                       |                                       |                                      |
|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Alogeni                                | No                    | Campo delle temperature di impiego    | -25...105 °C                         |
| Canalina di cablaggio flessibile       | No                    | Classe d'infiammabilità UL 94         | V-0                                  |
| Colori                                 | Grigio chiaro         | Coperchio                             | Sì                                   |
| Distanza intaglio                      | 7,5 mm                | Dotazione                             | Canalina portacavi,<br>Coperchio     |
| Larghezza intaglio                     | 5 mm                  | Materiale                             | PC-ABS                               |
| Norme                                  | Secondo DIN EN 50085  | Resistente alle correnti superficiali | Sì                                   |
| Sezione utilizzabile                   | 6.630 mm <sup>2</sup> | Tipo di montaggio                     | se avvitato, incollato,<br>rivettato |
| Versione del quadro elettrico laterale | fessurato             |                                       |                                      |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |             |             |

**Omologazioni**

Omologazioni



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR)   | E500004     |

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**CD-HF 75X100 5/7.5 LTGY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

