

**CD-BO 60X40 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Canalina portacavi a pavimento, 60 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Nr.Cat.	<a href="#">2589920000</a>
Tipo	CD-BO 60X40 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118600841
CPZ	36 m

**CD-BO 60X40 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2,362 inch
Larghezza	40 mm	Larghezza (pollici)	1,575 inch
Lunghezza	2.000 mm	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Peso netto	472 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-5...60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura d'esercizio , max.	60 °C		

**Dati generali**

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-5...60 °C
Canalina di cablaggio flessibile	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	grigio	Coperchio	Sì
Distanza intaglio	12 mm	Dotazione	Canalina portacavi, Coperchio
Floor rails	1	Larghezza intaglio	8 mm
Materiale	PVC / senza piombo	Norme	Secondo DIN EN 50085
Resistente alle correnti superficiali	Sì	Sezione utilizzabile	1.960 mm <sup>2</sup>
Tipo di montaggio	se avvitato, incollato, rivettato	Versione del quadro elettrico laterale	fessurato

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ECLASS 9.1	27-40-07-03
ECLASS 10.0	27-40-07-03	ECLASS 11.0	27-40-07-03
ECLASS 12.0	27-40-07-03		

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E500004

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**CD-BO 60X40 8/12 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

