

**CD-LID 150 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Copertura per canalina portacavi, 150 mm
Nr.Cat.	<a href="#">2589950000</a>
Tipo	CD-LID 150 GY
GTIN (EAN)	4050118600810
CPZ	2 m

**CD-LID 150 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Larghezza	150 mm	Larghezza (pollici)	5,905 inch
Lunghezza	2.000 mm	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Peso netto	385 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-5...60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura d'esercizio , max.	60 °C		

**Dati generali**

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-5...60 °C
Canalina di cablaggio flessibile	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	grigio	Coperchio	Sì
Materiale	PVC / senza piombo	Resistente alle correnti superficiali	Sì
Tipo di montaggio	innestabile		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ECLASS 9.1	27-40-07-76
ECLASS 10.0	27-40-07-76	ECLASS 11.0	27-40-07-76
ECLASS 12.0	27-40-07-76		

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--