

CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Ordini disponibili solo a
richiesta



L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | Canalina portacavi esente da alogeni, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Nr.Cat. | 2589960000 |
| Tipo | CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKG |
| GTIN (EAN) | 4050118603477 |
| CPZ | 64 m |

CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|------------|
| Posizione verticale | 37,5 mm | Altezza (pollici) | 1,476 inch |
| Larghezza | 25 mm | Larghezza (pollici) | 0,984 inch |
| Lunghezza | 2.000 mm | Lunghezza (pollici) | 78,74 inch |
| Peso netto | 203 g | | |

Temperature

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Campo delle temperature di impiego | -25...120 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -25 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 120 °C | | |

Dati generali

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Alogeni | No | Campo delle temperature di impiego | -25...120 °C |
| Canalina di cablaggio flessibile | No | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Colori | grigio scuro | Coperchio | Sì |
| Distanza intaglio | 7,5 mm | Dotazione | Canalina portacavi, Coperchio |
| Larghezza intaglio | 5 mm | Materiale | PPE |
| Norme | Secondo DIN EN 50085 | Resistente alle correnti superficiali | Sì |
| Sezione utilizzabile | 720 mm ² | Tipo di montaggio | se avvitato, incollato, rivettato |
| Versione del quadro elettrico laterale | fessurato | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 | | |

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR) | E500004 |

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

