

**CD-HF 50X25 5/7.5 DKG Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura****Ordini disponibili solo a  
richiesta**

L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Versione   | Canalina portacavi esente da alogeni, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Nr.Cat.    | <a href="#">2589980000</a>  |
| Tipo       | CD-HF 50X25 5/7.5 DKG Y   |
| GTIN (EAN) | 4050118603408   |
| CPZ        | 52 m  |

Data di creazione 16 marzo 2023 15.59.59 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**CD-HF 50X25 5/7.5 DKG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |          |                     |            |
|---------------------|----------|---------------------|------------|
| Posizione verticale | 50 mm    | Altezza (pollici)   | 1,969 inch |
| Larghezza           | 25 mm    | Larghezza (pollici) | 0,984 inch |
| Lunghezza           | 2.000 mm | Lunghezza (pollici) | 78,74 inch |
| Peso netto          | 213 g    |                     |            |

**Temperature**

|                                    |              |                                |        |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Campo delle temperature di impiego | -25...120 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -25 °C |
| Temperatura d'esercizio , max.     | 120 °C       |                                |        |

**Dati generali**

|  |                      |                                       |                                      |
|--|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Alogeni                                | No                   | Campo delle temperature di impiego    | -25...120 °C                         |
| Canalina di cablaggio flessibile       | No                   | Classe d'infiammabilità UL 94         | V-0                                  |
| Colori                                 | grigio scuro         | Coperchio                             | Sì                                   |
| Distanza intaglio                      | 7,5 mm               | Dotazione                             | Canalina portacavi,<br>Coperchio     |
| Larghezza intaglio                     | 5 mm                 | Materiale                             | PPE                                  |
| Norme                                  | Secondo DIN EN 50085 | Resistente alle correnti superficiali | Sì                                   |
| Sezione utilizzabile                   | 985 mm <sup>2</sup>  | Tipo di montaggio                     | se avvitato, incollato,<br>rivettato |
| Versione del quadro elettrico laterale | fessurato            |                                       |                                      |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |             |             |

**Omologazioni**

Omologazioni



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR)   | E500004     |

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**CD-HF 50X25 5/7.5 DKG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

