

CD-LID 100 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Copertura per canalina portacavi, 100 mm
Nr.Cat.	2590000000
Tipo	CD-LID 100 GY
GTIN (EAN)	4050118600766
CPZ	2 m

CD-LID 100 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Larghezza	100 mm	Larghezza (pollici)	3,937 inch
Lunghezza	2.000 mm	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Peso netto	275 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-5...60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura d'esercizio , max.	60 °C		

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-5...60 °C
Canalina di cablaggio flessibile	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	grigio	Coperchio	Sì
Materiale	PVC / senza piombo	Resistente alle correnti superficiali	Sì
Tipo di montaggio	innestabile		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ECLASS 9.1	27-40-07-76
ECLASS 10.0	27-40-07-76	ECLASS 11.0	27-40-07-76
ECLASS 12.0	27-40-07-76		

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--