

CD-LID 80 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Copertura per canalina portacavi, 80 mm
Nr.Cat.	2590020000
Tipo	CD-LID 80 GY
GTIN (EAN)	4050118600742
CPZ	2 m

CD-LID 80 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3,15 inch
Lunghezza	2.000 mm	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Peso netto	195 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-5...60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura d'esercizio , max.	60 °C		

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-5...60 °C
Canalina di cablaggio flessibile	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	grigio	Coperchio	Sì
Materiale	PVC / senza piombo	Resistente alle correnti superficiali	Sì
Tipo di montaggio	innestabile		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ECLASS 9.1	27-40-07-76
ECLASS 10.0	27-40-07-76	ECLASS 11.0	27-40-07-76
ECLASS 12.0	27-40-07-76		

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)