

CD-LID 50 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | Copertura per canalina portacavi, 50 mm |
| Nr.Cat. | 2590070000 |
| Tipo | CD-LID 50 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118600698 |
| CPZ | 2 m |

CD-LID 50 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Larghezza | 50 mm | Larghezza (pollici) | 1,969 inch |
| Lunghezza | 2.000 mm | Lunghezza (pollici) | 78,74 inch |
| Peso netto | 65 g | | |

Temperature

| | | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|
| Campo delle temperature di impiego | -5...60 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -5 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 60 °C | | |

Dati generali

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| Alogeni | Sì | Campo delle temperature di impiego | -5...60 °C |
| Canalina di cablaggio flessibile | No | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Colori | grigio | Coperchio | Sì |
| Materiale | PVC / senza piombo | Resistente alle correnti superficiali | Sì |
| Tipo di montaggio | innestabile | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000727 | ETIM 7.0 | EC000727 |
| ETIM 8.0 | EC000727 | ECLASS 9.1 | 27-40-07-76 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-76 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-76 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-76 | | |

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Download

| | |
|-----------|--|
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|