

**HDC MRJ45 P MI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Modulo RJ45, Inserto maschio, RJ45 senza utensili, PROFINET
Nr.Cat.	<a href="#">2592240000</a>
Tipo	HDC MRJ45 P MI
GTIN (EAN)	4050118602371
CPZ	1 Pezzo

**HDC MRJ45 P MI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1,339 inch
Posizione verticale	54,85 mm	Altezza (pollici)	2,159 inch
Larghezza	14,5 mm	Larghezza (pollici)	0,571 inch
Peso netto	5,4 g		

**Temperature**

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 70 °C
------------------------------	------------------

**Dati generali**

Cicli di inserimento	750 (RJ45)	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Classe di sovratensione	III	Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	1 A
Grado di lordura	3	Materiale	Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
Numero di poli	8	Resistenza contro l'isolamento	10 <sup>12</sup> Ω
Serie	ModuPlug	Slot a innesto necessari	1
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	50 V	Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	0,8 kV
Tipo	Maschio		

**Versione**

Diametro di collegamento cavi, rigido, max.	0,64 mm	Diametro di collegamento cavi, rigido, min.	0,4 mm
Diametro isolamento, max.	1,6 mm	Diametro isolamento, min.	0,85 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 22	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 24
Tipo di collegamento	Morsetto IDC		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

**Omologazioni**

Omologazioni



UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

### HDC MRJ45 P MI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**HDC MRJ45 P MI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

