

HDC MRJ45 PCADP MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo RJ45, Modulo adattatore, RJ45 per cavo Patch
Nr.Cat.	2592260000
Tipo	HDC MRJ45 PCADP MC
GTIN (EAN)	4050118602364
CPZ	1 Pezzo

HDC MRJ45 PCADP MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1,339 inch
Posizione verticale	54,85 mm	Altezza (pollici)	2,159 inch
Larghezza	14,5 mm	Larghezza (pollici)	0,571 inch
Peso netto	5,7 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 70 °C

Dati generali

Cicli di inserimento	750 (RJ45)	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Grado di lordura	3	Materiale	Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
Numero di poli	1	Resistenza contro l'isolamento	10 ¹² Ω
Serie	ModuPlug	Slot a innesto necessari	1
Tipo	Maschio		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
 SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Omologazioni

Omologazioni



UL File Number Search Sito web UL
 N° certificato (cURus) E92202

Download

Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)
 Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

