

SAI-H3-M12-T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Dati generali per l'ordinazione**

| | |
|------------|----------------------------|
| Versione | Connettore Y |
| Nr.Cat. | 2616420000 |
| Tipo | SAI-H3-M12-T |
| GTIN (EAN) | 4050118621389 |
| CPZ | 1 Pezzo |

SAI-H3-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 0,001 g

Dati di collegamento

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Single outlet 3 - plug-in connector | Femmina M12 | Uscita gruppo - connettore plug-in | Maschio M12 |
| Uscita singola 1 - connettore plug-in | Femmina M12 | Uscita singola 2 - connettore plug-in | Femmina M12 |

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| Campo di temperatura custodia | -30...+90 °C | Codifica | T |
| Collegamento schermato | Nessuno | Corrente nominale | 12 A |
| Grado di lordura | 3 | Grado di protezione | IP67 |
| Materiale base della custodia | TPU | Numero di poli | 4 |
| Pressacavi | M 12 | Resistenza contro l'isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Superficie dei contatti | dorata | Tensione nominale | 63 V DC |

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-111

Dati generali

| | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|
| Campo di temperatura custodia | -30...+90 °C | Codifica | T |
| Collegamento schermato | Nessuno | Corrente nominale | 12 A |
| Diametro esterno conduttore | - | Grado di lordura | 3 |
| Grado di protezione | IP67 | Materiale base della custodia | TPU |
| Numero di poli | 4 | Pressacavi | M 12 |
| Resistenza contro l'isolamento | ≥ 100 MΩ | Superficie dei contatti | dorata |
| Tensione nominale | 63 V DC | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002925 | ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC002925 | ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-01-06 | ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497 |

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|----------------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E310075 |

Foglio dati**SAI-H3-M12-T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**

| | |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

