

**CC-FO 15/45 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Standard incluso: CC**

Il nostro assortimento prodotti è coordinato in modo sistematico e include etichette per l'identificazione di componenti standard, così come formati universali e familiari, come il marcatore CC 85/54 per le targhette.

**I vantaggi di MultiMark**

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Versione              | ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 45 mm, bianco |
| Nr.Cat.               | <a href="#">2621340000</a>                            |
| Tipo                  | CC-FO 15/45 MM WS                                     |
| GTIN (EAN)            | 4050118625707   |
| CPZ                   | 500 Pezzo   |
| stampante compatibile | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

Data di creazione 16 marzo 2023 19.33.27 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**CC-FO 15/45 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 0,55 mm | Profondità (pollici) | 0,022 inch |
| Posizione verticale | 15 mm   | Altezza (pollici)    | 0,591 inch |
| Larghezza           | 45 mm   | Larghezza (pollici)  | 1,772 inch |
| Peso netto          | 0,3 g   |                      |            |

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

**Dati generali**

|  |                                 |  |             |
|--|---------------------------------|--|-------------|
| Adesivo                                  | Schiuma PE con adesivo acrilico | Alogeni                                  | No          |
| Approvazione secondo UL 969              | Sì                              | Campo delle temperature di impiego       | -30...80 °C |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C                           | Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C      |
| Classe d'infiammabilità UL 94            | V-0                             | Colori                                   | bianco      |
| Dimensioni del campo di siglatura        | 15 x 44,5 mm                    | Larghezza                                | 45 mm       |
| Materiale                                | poliestere                      | Numero per rotolo                        | 500         |
| Versione                                 | autoadesivo, esente da alogeni  |  |             |

**Marcatori per apparecchi**

Alogeni No

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**CC-FO 15/45 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

