

AAM 35-185 YE FLASH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Alimentazione di potenza**

La vasta gamma di morsettiere della Serie W di Weidmüller con i morsetti di derivazione dalla linea principale WPD, ottimizzati per garantire sia convenienza che risparmio di spazio, garantisce un collegamento sicuro e conveniente all'alimentazione di potenza.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminal marker, 23.5 x 12 mm, Passo in mm (P): 12.00 giallo
Nr.Cat.	2635600000
Tipo	AAM 35-185 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674545
CPZ	40 Pezzo

AAM 35-185 YE FLASH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	6,8 mm	Profondità (pollici)	0,268 inch
Posizione verticale	23,5 mm	Altezza (pollici)	0,925 inch
Larghezza	12 mm	Larghezza (pollici)	0,472 inch
Peso netto	0,425 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Dati dei materiali

Materiale	PA 6.6	Colori	giallo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

Dimensioni

Passo in mm (P) 12 mm

Generale

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
--	--------	--	--------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format