

CABTITE BP 5MM PA**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



I tappi filettati sono impiegati per chiudere in sicurezza i passacavo non necessari negli elementi di sigillatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 5 mm, Profondità: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Nr.Cat.	2652330000
Tipo	CABTITE BP 5MM PA
GTIN (EAN)	4050118661835
CPZ	25 Pezzo

CABTITE BP 5MM PA

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	12 mm	Profondità (pollici)	0,472 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0,472 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0,197 inch
Lunghezza	12 mm	Lunghezza (pollici)	0,472 inch
Diametro	5 mm	Peso netto	0,006 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...120 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	120 °C		

Informazioni generali

Alogeni	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Diametro cavo, esterno, max.	5 mm	Diametro cavo, esterno, min.	5 mm
Grado di protezione	IP66	Materiale	Poliammide

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Cabtite Installation Instructions
Cataloghi	Catalogues in PDF-format