

**CABTITE BP 6MM PA****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



I tappi filettati sono impiegati per chiudere in sicurezza i passacavo non necessari negli elementi di sigillatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 16 mm, Larghezza: 6 mm, Profondità: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Nr.Cat.	<a href="#">2652340000</a>
Tipo	CABTITE BP 6MM PA
GTIN (EAN)	4050118661842
CPZ	25 Pezzo

**CABTITE BP 6MM PA**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0,63 inch
Posizione verticale	16 mm	Altezza (pollici)	0,63 inch
Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0,236 inch
Lunghezza	16 mm	Lunghezza (pollici)	0,63 inch
Diametro	6 mm	Peso netto	0,12 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-40 °C...120 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	120 °C		

**Informazioni generali**

Alogeni	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Diametro cavo, esterno, max.	6 mm	Diametro cavo, esterno, min.	6 mm
Grado di protezione	IP66	Materiale	Poliammide

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>