

CABTITE BP 20MM PA**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Similar to illustration

I tappi filettati sono impiegati per chiudere in sicurezza i passacavo non necessari negli elementi di sigillatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, rosso, Posizione verticale: 22 mm, Larghezza: 20 mm, Profondità: 22 mm, -60 °C... 100 °C, IP66
Nr.Cat.	2652440000
Tipo	CABTITE BP 20MM PA
GTIN (EAN)	4050118662542
CPZ	50 Pezzo

CABTITE BP 20MM PA

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0,866 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0,866 inch
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0,787 inch
Lunghezza	22 mm	Lunghezza (pollici)	0,866 inch
Diametro	20 mm	Peso netto	1,1 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-60 °C...100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-60 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C		

Informazioni generali

Alogeni	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Diametro cavo, esterno, max.	20 mm	Diametro cavo, esterno, min.	20 mm
Grado di protezione	IP66	Materiale	Poliammide

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Cabtite Installation Instructions
Cataloghi	Catalogues in PDF-format