

**CABTITE BP 28MM PA****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Similar to illustration

I tappi filettati sono impiegati per chiudere in sicurezza i passacavo non necessari negli elementi di sigillatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, rosso, Posizione verticale: 30 mm, Larghezza: 28 mm, Profondità: 30 mm, -60 °C... 100 °C, IP66
Nr.Cat.	<a href="#">2652470000</a>
Tipo	CABTITE BP 28MM PA
GTIN (EAN)	4050118662573
CPZ	25 Pezzo

**CABTITE BP 28MM PA**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	30 mm	Profondità (pollici)	1,181 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1,181 inch
Larghezza	28 mm	Larghezza (pollici)	1,102 inch
Lunghezza	30 mm	Lunghezza (pollici)	1,181 inch
Diametro	28 mm	Peso netto	3,4 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-60 °C...100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-60 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C		

**Informazioni generali**

Alogeni	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Diametro cavo, esterno, max.	28 mm	Diametro cavo, esterno, min.	28 mm
Grado di protezione	IP66	Materiale	Poliammide

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>