


**KCMA-RCM-58D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Trasformatore di corrente differenziale**

(Monitoraggio corrente residua, RCM)

Questo tipo è specializzato nella rilevazione delle correnti residue in reti AC a 3/4 fili.

Le sue funzioni speciali sono:

senso di corrente ad alta sensibilità per il rilevamento anche delle più piccole correnti residue, isteresi di commutazione fissa del 5%, sicurezza elevata grazie alla protezione integrata contro la sovratensione e copertura di una gamma di frequenze ampia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Convertitore di corrente residua (RCM), Corrente primaria: 18 A, Conduttore tondo: 50.00 mm, Convertitore di corrente con nucleo apribile
Nr.Cat.	<a href="#">2656280000</a>
Tipo	KCMA-RCM-58D
GTIN (EAN)	4050118666359
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 21.54.52 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**KCMA-RCM-58D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	158 mm	Profondità (pollici)	6,22 inch
Larghezza	58 mm	Larghezza (pollici)	2,283 inch
Lunghezza	125 mm	Lunghezza (pollici)	4,921 inch
Peso netto	240 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-5 °C...45 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura d'esercizio , max.	45 °C		

**Attributi elettrici**

Banda di frequenza	30...1000 Hz	Classe di precisione	1
Corrente primaria	18 A	Corrente secondaria	0...30 mA
Corrente secondaria, min.	0,03 A	Rapporto di trasmissione	1:600
Temperatura conduttore primario	70 °C		

**Dimensioni dei conduttori in tensione**

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	50 mm
Guida di supporto	50 x 80 mm	Luogo di installazione	Uso interno

**Coordinazione di isolamento**

Classe di precisione	1	Standard	EN 60044/1
----------------------	---	----------	------------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">KBR-KBU-Konformitätserklärung</a>
Documentazione utente	<a href="#">Instruction sheet english</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**KCMA-RCM-58D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Dimensional drawing**

