

**FIT 50 GN/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustrazione del prodotto**

I nostri moduli di alimentazione facilitano la manipolazione durante l'alimentazione del sistema. Per esempio, il raggio di curvatura del cavo può essere ridotto utilizzando un modulo di alimentazione con ingresso laterale.

**Dati generali per l'ordinazione**

Nr.Cat.	<a href="#">2659090000</a>
Tipo	FIT 50 GN/F
GTIN (EAN)	4050118671445
CPZ	3 Pezzo

**FIT 50 GN/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	27 mm	Profondità (pollici)	1,063 inch
Posizione verticale	39,7 mm	Altezza (pollici)	1,563 inch
Larghezza	17,8 mm	Larghezza (pollici)	0,701 inch
Peso netto	30 g		

**Dati dei materiali**

Colori	grigio
--------	--------

**Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	50 mm <sup>2</sup>	Corrente nominale	150 A
----------------------------	--------------------	-------------------	-------

**Generale**

Numero di poli	1
----------------	---

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--