

CB-HTR 200/4,8 BK**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Le nostre fascette serracavo stabilizzate termicamente sono realizzate in poliammide 6.6 per resistere all'utilizzo con temperature perennemente superiori ai +125 °C.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 4.8 x 200 mm, poliammide 66, 220 N
Nr.Cat.	2659400000
Tipo	CB-HTR 200/4,8 BK
GTIN (EAN)	4050118682861
CPZ	100 Pezzo

CB-HTR 200/4,8 BK

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	200 mm	Altezza (pollici)	7,874 inch
Larghezza	4,8 mm	Larghezza (pollici)	0,189 inch
Peso netto	1,4 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...125 °C	Temperatura d'esercizio, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio, max.	125 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	125 °C		

Materiale di installazione

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego, max.	125 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Diametro del cavo, max.	50 mm	Diametro fascio, max.	50 mm
Diametro fascio, min.	3 mm	Materiale	poliammide 66
Resistente ai raggi UV	No	Resistenza alla trazione	220 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	49 lbf	Riaprire	No

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

CB-HTR 200/4,8 BK

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Disegni

