

CB-HTR 98/2,5 NC**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Le nostre fascette serracavo stabilizzate termicamente sono realizzate in poliammide 6.6 per resistere all'utilizzo con temperature perennemente superiori ai +125 °C.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | Fascette serracavo, 2.5 x 98 mm, poliammide 66, 80 N |
| Nr.Cat. | 2659430000 |
| Tipo | CB-HTR 98/2,5 NC |
| GTIN (EAN) | 4050118682892 |
| CPZ | 100 Pezzo |

CB-HTR 98/2,5 NC

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|------------|
| Posizione verticale | 98 mm | Altezza (pollici) | 3,858 inch |
| Larghezza | 2,5 mm | Larghezza (pollici) | 0,098 inch |
| Peso netto | 0,24 g | | |

Temperature

| | | | |
|--|--------------|--|--------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...125 °C | Temperatura d'esercizio, min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio, max. | 125 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 125 °C | | |

Materiale di installazione

| | | | |
|--|--------|--|---------------|
| Alogeni | No | Campo delle temperature di impiego, max. | 125 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 |
| Diametro del cavo, max. | 21 mm | Diametro fascio, max. | 21 mm |
| Diametro fascio, min. | 1 mm | Materiale | poliammide 66 |
| Resistente ai raggi UV | No | Resistenza alla trazione | 80 N |
| Resistenza alla trazione (libbra-forza) | 18 lbf | Riaprire | No |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 | ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

| | |
|--|--|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | EU Declaration of Conformity |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

Foglio dati

CB-HTR 98/2,5 NC

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Disegni

