

**CD 60X100 4/6 BL****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Un cablaggio ben strutturato e protetto fornisce la base per l'installazione, la manutenzione e il funzionamento sicuro. Tali requisiti si applicano in particolare alle aree protette contro le esplosioni. Secondo la norma DIN EN 60079-14, queste canaline per cablaggio sono adatte a cavi contenenti circuiti a sicurezza intrinseca.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Versione   | 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Nr.Cat.    | <a href="#">2662530000</a>                 |
| Tipo       | CD 60X100 4/6 BL                           |
| GTIN (EAN) | 4050118685114                              |
| CPZ        | 20 m                                       |

**CD 60X100 4/6 BL**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |           |                     |            |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Posizione verticale | 60 mm     | Altezza (pollici)   | 2,362 inch |
| Larghezza           | 100 mm    | Larghezza (pollici) | 3,937 inch |
| Lunghezza           | 2.000 mm  | Lunghezza (pollici) | 78,74 inch |
| Peso netto          | 574,105 g |                     |            |

**Temperature**

|                                    |            |                                |       |
|------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|
| Campo delle temperature di impiego | -5...60 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -5 °C |
| Temperatura d'esercizio , max.     | 60 °C      |                                |       |

**Dati generali**

|  |                                  |                                    |                      |
|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Alogeni                                | Sì                               | Campo delle temperature di impiego | -5...60 °C           |
| Classe d'infiammabilità UL 94          | V-0                              | Colori                             | blu                  |
| Coperchio                              | Sì                               | Distanza intaglio                  | 6 mm                 |
| Dotazione                              | Canalina portacavi,<br>Coperchio | Larghezza intaglio                 | 4 mm                 |
| Materiale                              | PVC / senza piombo               | Norme                              | Secondo DIN EN 50085 |
| Versione del quadro elettrico laterale | fessurato                        |                                    |                      |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |             |             |

**Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Download**

|           |  |
|-----------|--|
| Cataloghi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|--|