

CD 60X25 4/6 BL**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Un cablaggio ben strutturato e protetto fornisce la base per l'installazione, la manutenzione e il funzionamento sicuro. Tali requisiti si applicano in particolare alle aree protette contro le esplosioni. Secondo la norma DIN EN 60079-14, queste canaline per cablaggio sono adatte a cavi contenenti circuiti a sicurezza intrinseca.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	60 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Nr.Cat.	2662600000
Tipo	CD 60X25 4/6 BL
GTIN (EAN)	4050118685169
CPZ	40 m

CD 60X25 4/6 BL

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2,362 inch
Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0,984 inch
Lunghezza	2.000 mm	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Peso netto	355 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-5...60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura d'esercizio , max.	60 °C		

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-5...60 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	blu
Coperchio	Sì	Distanza intaglio	6 mm
Dotazione	Canalina portacavi, Coperchio	Larghezza intaglio	4 mm
Materiale	PVC / senza piombo	Norme	Secondo DIN EN 50085
Versione del quadro elettrico laterale	fessurato		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ECLASS 9.1	27-40-07-03
ECLASS 10.0	27-40-07-03	ECLASS 11.0	27-40-07-03
ECLASS 12.0	27-40-07-03		

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--