

CD 80X25 4/6 BL**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Un cablaggio ben strutturato e protetto fornisce la base per l'installazione, la manutenzione e il funzionamento sicuro. Tali requisiti si applicano in particolare alle aree protette contro le esplosioni. Secondo la norma DIN EN 60079-14, queste canaline per cablaggio sono adatte a cavi contenenti circuiti a sicurezza intrinseca.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | 80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Nr.Cat. | 2662610000 |
| Tipo | CD 80X25 4/6 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118685176 |
| CPZ | 32 m |

CD 80X25 4/6 BL**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|------------|
| Posizione verticale | 80 mm | Altezza (pollici) | 3,15 inch |
| Larghezza | 25 mm | Larghezza (pollici) | 0,984 inch |
| Lunghezza | 2.000 mm | Lunghezza (pollici) | 78,74 inch |
| Peso netto | 456 g | | |

Temperature

| | | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|
| Campo delle temperature di impiego | -5...60 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -5 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 60 °C | | |

Dati generali

| | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Alogeni | Sì | Campo delle temperature di impiego | -5...60 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Colori | blu |
| Coperchio | Sì | Distanza intaglio | 6 mm |
| Dotazione | Canalina portacavi, Coperchio | Larghezza intaglio | 4 mm |
| Materiale | PVC / senza piombo | Norme | Secondo DIN EN 50085 |
| Versione del quadro elettrico laterale | fessurato | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 | | |

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Download

| | |
|-----------|--|
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|