

IE-CCM-3P-8.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Il modulo di collegamento Weidmüller è utile quando si rende necessaria la riparazione o l'estensione di un cavo d'installazione rotto e mancano riserve di cavo, all'interno di uno spazio delimitato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo di collegamento, IP68 (50 m / 24 h)
Nr.Cat.	2685560000
Tipo	IE-CCM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695311
CPZ	1 Pezzo

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 35 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...105 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	105 °C		

Dati generali

Numero di poli	3	Descrizione articolo	Modulo di collegamento
Colori	nero	Materiale base della custodia	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
Materiale dei contatti	Nickel plated	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 18...AWG 12
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)	AWG 18	Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)	AWG 12
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,75 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	3,5 mm ²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile	0.75...3.5 mm ²	Diametro guaina, min.	6,5 mm
Diametro guaina, max.	8,5 mm	Materiali dei portacontatti	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
Grado di protezione	IP68 (50 m / 24 h)	Modulo di collegamento coppia di serraggio, min.	0,196 Nm
Modulo di collegamento coppia di serraggio, max.	0,44 Nm	Coppia di serraggio del collegamento del dado del premistoppa, min.	0,78 Nm
Coppia di serraggio del collegamento del dado del premistoppa, max.	0,98 Nm	Coppia di serraggio del tubo pressacavo, min.	0,78 Nm
Coppia di serraggio del tubo pressacavo, max.	0,98 Nm		

Proprietà elettriche

Corrente nominale	20 A	Tensione nominale	600 V
-------------------	------	-------------------	-------

Standard generali

N° certificato (cURus) E486077

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52

Omologazioni


Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E486077

Foglio dati**IE-CCM-3P-8.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Disegno quotato**Sezione di montaggio**