

**IE-USB-A-A-1.0M-ML****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavo USB, USB A, con bloccaggio meccanico, USB A, con bloccaggio meccanico, PVC, 1 m
Nr.Cat.	<a href="#">2695980010</a>
Tipo	IE-USB-A-A-1.0M-ML
GTIN (EAN)	4050118702828
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 22.14.07 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**IE-USB-A-A-1.0M-ML****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Lunghezza	1 m	Lunghezza (pollici)	39,37 inch
Peso netto	42 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	0 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	0 °C
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C		

**Dati tecnici del cavo**

Colore della guaina	nero
---------------------	------

**Dati tecnici generali**

Superficie dei contatti	Oro su nichel
-------------------------	---------------

**Connettore maschio dx**

Connettore a destra	USB A, con bloccaggio meccanico	Superficie dei contatti	Oro su nichel
---------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------

**Connettore maschio sx**

Connettore a sinistra	USB A, con bloccaggio meccanico	Superficie dei contatti connettore sx	Oro su nichel
-----------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------

**Spina di collegamento**

Spina di collegamento a sinistra	USB A, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, con bloccaggio meccanico, Plastica, schermate	Spina di collegamento a destra	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded
----------------------------------	--	--------------------------------	---

**Struttura del cavo**

Colore della guaina	nero	Diametro guaina	4,5 mm
Diametro guaina, max.	4,7 mm	Diametro guaina, min.	4,3 mm
Materiale rivestimento	PVC	Sezione	2*AWG28 + 2*AWG24

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**IE-USB-A-A-1.0M-ML**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Dimensional drawing**



**Vantaggi del prodotto**

