

**HDC XX5E02 OOXXXDM-1000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione

Nr.Cat. [2712581000](#)

Tipo HDC XX5E02 OOXXXDM-1000

GTIN (EAN) 4050118752755

CPZ 1 Pezzo

## HDC XX5E02 OOXXXDM-1000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Peso netto 2.560 g

### Temperature

Temperatura d'esercizio , min. -40 °C      Temperatura d'esercizio , max. 90 °C

### Dati generali

Categoria	Cat. 5e	Corrente nominale	4 A
Grado di lordura	2	Lunghezza del cavo	100 m
Tensione nominale	250 V	Versione lato modulo	aperto
Versione lato opposto	aperto		

### Dati tecnici del cavo

Alogeni	Sì		
Codifica a colori	bianco, giallo, blu, arancione		
Diametro esterno	Segni	±	
	Tolleranza	0,3	
Lunghezza del cavo	100 m		
Schermato	Sì		

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01

### Omologazioni

ROHS Conforme

### Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)