

HDC XX6A01 OOXDXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	
Nr.Cat.	2712671000
Tipo	HDC XX6A01 OOXDXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753011
CPZ	1 Pezzo

HDC XX6A01 O0XXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 3.800 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , min. -50 °C Temperatura d'esercizio , max. 70 °C

Dati generali

Categoria	Cat.7 (ISO/IEC 11801)	Corrente nominale	0,5 A
Grado di lordura	2	Lunghezza del cavo	100 m
Numero di poli	8	Tensione nominale	50 V
Versione lato modulo	aperto	Versione lato opposto	aperto

Dati tecnici del cavo

Alogeni No Lunghezza del cavo 100 m

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)