

PAC-UNIV-HE20-LCH-2M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.14 mm ²
Nr.Cat.	7789306020
Tipo	PAC-UNIV-HE20-LCH-2M
GTIN (EAN)	8430243969086
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 14 marzo 2023 5.57.43 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

PAC-UNIV-HE20-LCH-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 173 g

Temperature

Temperatura di magazzino	-10...60 °C	Temperatura d'esercizio	-10...50 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-10 °C	Temperatura d'esercizio , max.	50 °C

Dati generali

Adatto a	segnali digitali	Cavo	Cavo LiYY
Collegamento interfaccia	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 20P	Diámetro esterno	8,6 ± 1 mm
Interfaccia PLC	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 20P	Lunghezza del cavo	2 m
Materiale	PVC	Numero di poli, min.	20 poli
Sezione del conduttore	0,14 mm ²		

Dati elettrici

Capacità filo / fili	300 pF/m	Capacità filo / schermatura	300 pF/m
Corrente totale, max.	3 A	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Prova alta tensione	1 KV/1s	Resistenza	≤ 150 mΩ/m
Tensione nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)