

**ZQV 35-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Alimentazione di potenza**

La vasta gamma di morsettiere della Serie W di Weidmüller con i morsetti di derivazione dalla linea principale WPD, ottimizzati per garantire sia convenienza che risparmio di spazio, garantisce un collegamento sicuro e conveniente all'alimentazione di potenza.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Versione   | Accessori, Collegamento trasversale@, 125 A |
| Nr.Cat.    | <a href="#">7920100000</a>                  |
| Tipo       | ZQV 35-10                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248240517                               |
| CPZ        | 10 Pezzo                                    |

**ZQV 35-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 40,8 mm | Profondità (pollici) | 1,606 inch |
| Posizione verticale | 20,8 mm | Altezza (pollici)    | 0,819 inch |
| Larghezza           | 4 mm    | Larghezza (pollici)  | 0,157 inch |
| Peso netto          | 8,074 g |                      |            |

**Temperature**

|  |                |  |     |
|--|----------------|--|-----|
| Temperatura di magazzinaggio           | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120            |  |     |

**Altri dati tecnici**

|                                  |           |                         |                   |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No        | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di fissaggio                | innestato |                         |                   |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |              |
|----------|--------------|
| Versione | per morsetti |
|----------|--------------|

**Dati dei materiali**

|                               |       |        |        |
|-------------------------------|-------|--------|--------|
| Materiale                     | Wemid | Colori | giallo |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-0   |        |        |

**Dati dimensionamento**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 125 A |
|-------------------|-------|

**Dimensioni**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Passo in mm (P) | 16 mm |
|-----------------|-------|

**Generale**

|                         |                   |                |   |
|-------------------------|-------------------|----------------|---|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Numero di poli | 0 |
|-------------------------|-------------------|----------------|---|

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

**Omologazioni**

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**ZQV 35-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentazione utente

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure