

ZEW 15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Terminale di fissaggio
Nr.Cat.	7920340000
Tipo	ZEW 15
GTIN (EAN)	4032248238910
CPZ	20 Pezzo

ZEW 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	23 mm	Profondità (pollici)	0,906 inch
Posizione verticale	24 mm	Altezza (pollici)	0,945 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0,197 inch
Peso netto	1,625 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C
--	--------	--	--------

Altri dati tecnici

Arresto	senza viti	Tipo di montaggio	Montaggio diretto
---------	------------	-------------------	-------------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	per morsetti	Guida	TS 15
----------	--------------	-------	-------

Dati dei materiali

Materiale	Plastica	Colori	beige
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

Generale

Guida	TS 15
-------	-------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Notifica modifica prodotto	20210823 Technical Change ZEW 15, ZEW 35
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	