

CB 160/2,6 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 2,6 x 160 mm, poliammide 66, 80 N
Nr.Cat.	7940006048
Tipo	CB 160/2,6 NC
GTIN (EAN)	4032248520121
CPZ	100 Pezzo

CB 160/2,6 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0,039 inch
Posizione verticale	160 mm	Altezza (pollici)	6,299 inch
Larghezza	2,6 mm	Larghezza (pollici)	0,102 inch
Peso netto	0,46 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	85 °C		

Materiale di installazione

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Diametro del cavo, max.	40 mm	Diametro fascio, max.	40 mm
Diametro fascio, min.	1 mm	Materiale	poliammide 66
Resistente ai raggi UV	No	Resistenza alla trazione	80 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	18 lbf	Riaprire	No

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E317499

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DE PI830000 160627 001
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

CB 160/2,6 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

