

CB 160/2,6 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | Fascette serracavo, 2,6 x 160 mm, poliammide 66, 80 N |
| Nr.Cat. | 7940006049 |
| Tipo | CB 160/2,6 BK |
| GTIN (EAN) | 4032248520114 |
| CPZ | 100 Pezzo |

Data di creazione 16 marzo 2023 16.43.19 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

CB 160/2,6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità | 1 mm | Profondità (pollici) | 0,039 inch |
| Posizione verticale | 160 mm | Altezza (pollici) | 6,299 inch |
| Larghezza | 2,6 mm | Larghezza (pollici) | 0,102 inch |
| Peso netto | 0,47 g | | |

Temperature

| | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...85 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 85 °C | | |

Materiale di installazione

| | | | |
|--|--------|--|---------------|
| Alogeni | No | Campo delle temperature di impiego, max. | 85 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 |
| Diametro del cavo, max. | 40 mm | Diametro fascio, max. | 40 mm |
| Diametro fascio, min. | 1 mm | Materiale | poliammide 66 |
| Resistente ai raggi UV | No | Resistenza alla trazione | 80 N |
| Resistenza alla trazione (libbra-forza) | 18 lbf | Riaprire | No |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 | ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR) | E317499 |

Download

| | |
|--|--|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | DE PI830000 160627 001 |
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

Foglio dati

CB 160/2,6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

