

**KLIPPON POK1 2M16AB CSS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Custodia con foro filettato, 75 x 80 x 56.5, poliestere rinforzato con fibra di vetro, Fori lato A: 2 x M16x1,5, Fori lato B: 2 x M16x1,5
Nr.Cat.	<a href="#">8000004160</a>
Tipo	KLIPPON POK1 2M16AB CSS
GTIN (EAN)	403224898623 1
CPZ	1 Pezzo
adatto per guida equipaggiata	<a href="#">8000004144</a>
Prodotto di riferimento	<a href="#">1305810000</a>
adatto per guida non equipaggiata	<a href="#">1928060000</a>

Data di creazione 16 marzo 2023 22.34.33 CET

## KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	56,5 mm	Profondità (pollici)	2,224 inch
Posizione verticale	75 mm	Altezza (pollici)	2,953 inch
Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3,15 inch
Peso netto	237 g		

## Numeri certificati custodia

Certificato Nr. (EAC) RUC-DE.BE02.B.00173

## Custodia

Fori lato A	2 x M16x1,5	Fori lato B	2 x M16x1,5
Fori lato C	nessuno	Fori lato D	nessuno
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)  
Brochure

**KLIPPON POK1 2M16AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

